

RAMPES D'ACCÈS

<u>Rampes bâtiments</u>		p.2
<u>Rampes de seuil sur-mesure</u>		p.6
<u>Rampes seniors</u>		p.8
<u>Rampes salle de bain</u>		p.9
<u>Rampes amovibles</u>		p.10
<u>Rampes pliantes aluminium</u>		p.13
<u>Rampes Roll up aluminium</u>		p.15
<u>Rampes caoutchouc petites hauteurs</u>		p.17

RAMPES BÂTIMENTS

Des solutions simples, adaptées à la configuration de votre domicile

Fabriquées en fibre de verre, les rampes bâtiments ont une capacité de charge de 300 kg. De couleurs contrastées, elles disposent de chasse-roues et de surfaces antidérapantes pour un usage en toute sécurité.

Par expérience, nous recommandons une pente maximale de :

- 20% pour les fauteuils roulants électriques ou scooters
- 15 à 20% pour les fauteuils roulants manuels assistés (selon la force de l'assistant)

Rampes bâtiments

Rampe simple



Modèle	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
411 001	610 mm	800 mm	895 mm	6,5 kg
411 002	910 mm	800 mm	895 mm	10 kg
411 003	1220 mm	800 mm	895 mm	15,5 kg
411 004	1525 mm	800 mm	895 mm	17 kg
411 005	1830 mm	800 mm	895 mm	20 kg
411 006	2133 mm	800 mm	895 mm	23 kg
411 007	2440 mm	800 mm	895 mm	30 kg
411 054	2440 mm	1200 mm	1290 mm	46,3 kg

Rampes simples avec 1 main courante (fixe ou rabattable)



Modele	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
411 120	1220 mm	800 mm	960 mm	19 kg
411 121	1525 mm	800 mm	960 mm	21 kg
411 122	1830 mm	800 mm	960 mm	23 kg
411 123	2133 mm	800 mm	960 mm	26,5 kg
411 124	2440 mm	800 mm	960 mm	34 kg
411 154	2440 mm	1200 mm	1340 mm	51,5 kg

Rampes simples avec 2 mains courantes fixes



Modèle	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
411 230	1220 mm	800 mm	1030 mm	17 kg
411 231	1525 mm	800 mm	1030 mm	19 kg
411 232	1830 mm	800 mm	1030 mm	21 kg
411 233	2133 mm	800 mm	1030 mm	24 kg
411 234	2440 mm	800 mm	1030 mm	31 kg
411 250	2400 mm	1200 mm	1430 mm	60 kg

Plateformes pour rampes d'accès standards

Les hauteurs de franchissement standards des plateformes vont de : 140 à 260 mm. Il est possible de les régler à des hauteurs plus importantes en ajoutant des extensions de pieds.

Plateforme 90°



Plateforme universelle, permettant une équerre à droite ou à gauche.

Modèle	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
412 010	1240 mm	1220 mm	1240 mm	25 kg
412 030	1550 mm	1500 mm	1550 mm	26 kg

Plateforme évasée




Modèle	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
412 050	1310 mm	1140 mm	1450 mm	23 kg

Permet la jonction d'une rampe ou d'une plateforme 1220 mm, à une rampe simple de 800 mm, un seuil de porte.

Plateforme de coin



Plateforme droite 1200 mm




Plateforme droite 600 mm



Modèle	Désignation	Longueur	Largeur		Poids
			intérieure	hors-tout	
412 250	Plateforme de coin 1200 mm	1240 mm	1090 mm	1240 mm	30 kg
412 350	Plateforme droite 1200 mm	1240 mm	1090 mm	1090 mm	23 kg
412 352	Plateforme droite 1500 mm	1500 mm	1450 mm	1500 mm	45 kg
412 450	Plateforme droite 600 mm	600 mm	1090 mm	1240 mm	13 kg


Accessoires pour rampes d'accès standards

Support de rampe droite autoportante



451 120 : Support permettant de rendre la rampe autoportante lorsqu'un point d'appui n'est pas disponible.

Plaque de jonction rampe simple



451 130 : Permet une transition en douceur entre chaque rampe.

Kit de jonction rampe simple



Pour associer plusieurs rampes standards et créer un cheminement

Options de finition de main courante



451 001 : Finition courbe



451 020 : Jonction main courante



451 010 : Fixation murale


Extensions de pieds de plateformes



Modèle	Longueur	Poids
451 230	+100 mm	0,5 kg
451 231	+150 mm	0,75 kg
451 232	+200 mm	1 kg

Permet de rallonger les pieds standards, de positionner la plateforme dans un escalier.... Autres longueurs disponibles sur demande.

Plaque de jonction plateforme / seuil de porte



Modèle	Longueur	Largeur	Poids
451 201	230 mm	900 mm	2 kg

Autres dimensions sur demande

Permet le positionnement d'une plateforme à proximité d'un seuil de porte étroit.

Plaque de jonction entre plateformes



Modèle	Longueur	Largeur		Poids
		intérieure	hors-tout	
451 205	230 mm	800 mm	895 mm	3,5 kg

Permet de créer un virage à 180° en associant deux plateformes 90°. La plaque rend le cheminement plus confortable

Portillon de plateforme



Marches de plateforme



Portillons et marches peuvent être ajoutées aux plateformes si nécessaire.

Vos projets personnalisables



AXSOL peut également étudier vos projets d'accessibilité sur mesure grâce aux rampes en fibre de verre Jetmarine Ramps (dimensions particulières, couleurs spéciales...).



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr

Des solutions simples, adaptées à la configuration de votre domicile

Faciles à mettre en place, les rampes de seuil sur mesure avec flap permettent le franchissement de petites marches, portes fenêtrées, baies vitrées ou seuils de porte.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité de charge mini. de **300 kg** (selon réglementation)
- Fabriquées à partir de fibre de verre renforcée non corrosives
- Surface antidérapante
- Adaptées à des manipulations fréquentes pour des installations provisoires

Par expérience, nous recommandons une pente maximale de :

- **20%** pour les fauteuils roulants électriques ou scooters
- **15 à 20%** pour les fauteuils roulants manuels assistés (selon la force de l'assistant)

Photo non contractuelle



Entièrement adaptées à la configuration du domicile, ces rampes peuvent se composer de deux longueurs et hauteurs de rampes différentes entre l'intérieur et l'extérieur.

La rampe peut être posée et laissée en place pour un accès durable. Elle protège les parties fragiles du seuil de porte.

Photos non contractuelles




- Version à partir de rampes de seuil amovibles

Adaptée aux configurations étroites et avec peu de profondeur, cette version est composée à partir de deux rampes de seuil (hauteur max. 18 cm), découpée en fonction du profil du seuil et d'un flap amovible.



- Version à partir de rampes bâtiment

Conçue pour des configurations présentant de grandes profondeurs et/ou avec de plus grandes hauteurs à franchir, cette version est composée de deux rampes simples (longueurs allant de 61 cm à 2.44 m) montées sur pieds réglables et d'un flap amovible. Ces rampes peuvent être associées à une rampe de seuil amovible.



Afin de répondre précisément à votre projet, merci de compléter le fichier « **Relevé de cotes pour rampe de seuil sur mesure** », fourni avec cette fiche et de nous le renvoyer sur infos@axsol.fr



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr





AXSOL



SENIORS

RAMPE AVEC MAINS COURANTES



Usage
intérieur
et
extérieur



Installation
facile



Pratique

1 marche



RÉF. 411 230

2 marches



RÉF. 411 234

“ Pour des accès au domicile sécurisés ”

Conçue spécialement pour répondre aux besoins des personnes âgées, cette rampe en fibre de verre combine **robustesse** et **sécurité**.

Sa surface antidérapante garantit une utilisation **sans risque de glissade**, même par temps humide, tandis que la solidité de la fibre de verre assure une **grande durabilité**.

Les deux mains courantes intégrées offrent un appui stable et rassurant, permettant aux seniors de se déplacer en toute confiance, qu'ils marchent seuls ou avec l'aide d'un matériel : cannes, rollator, scooter, fauteuil roulant électrique ou manuel avec assistance.

Avantage supplémentaire, disponible en option, la **fibre de verre** et l'**antidérapant** peuvent être **personnalisables** aux coloris RAL de votre choix.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Fabriquée en France

Fabriquées à partir de fibre de verre renforcée non corrosives

Chasse-roues et surface antidérapante

Couleurs contrastées

Charge mini :
300 kg

Aucun entretien



Grâce à sa conception adaptée, elle facilite le passage d'une marche, ou de deux marches selon la longueur choisie :

Modèle	Longueur	Largeur intérieur	Adaptée à	Pente
411 230	122 cm	80 cm	1 marche - 17 cm	14,1%
411 234	244 cm	80 cm	2 marches - 34 cm	14,1%



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr



AXSOL



AIDES TECHNIQUES

RAMPE SALLE DE BAIN

AXSOL



Petit passage



Légère



Usage intérieur



FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour un accès à la douche en toute sécurité

La rampe salle de bain permet une entrée et une sortie de douche simples et pratiques. Fabriquée en fibre de verre renforcée, elle peut supporter jusqu'à 320 kg. La rampe est dotée d'un revêtement spécial non abrasif, agréable pour l'utilisateur et son aidant. Compacte, elle s'adapte à toutes les salles de bain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Fibre de verre renforcée

Surface caoutchouc antidérapante

Couleurs contrastées

Charge mini :
300 kg
(selon réglementation)

Aucun entretien



- Compatible avec tout bac de douche.
- Revêtement anti-dérapant.
- 5 hauteurs disponibles.
- Garantie 2 ans.

Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur à franchir
		intérieure	hors-tout		
416 030	457 mm	730 mm	781 mm	3,5 kg	50 mm
416 032	457 mm	730 mm	781 mm	4 kg	75 mm
416 034	457 mm	730 mm	781 mm	4,5 kg	100 mm
416 036	457 mm	730 mm	781 mm	5,5 kg	125 mm
416 038	914 mm	737 mm	820 mm	8,5 kg	150 mm



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr

Des solutions idéales pour franchir 1 à 2 marches en intérieur, extérieur ou en déplacement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Légères et portables, capacité de charge mini. de 300 kg (selon réglementation)

Fabriquées à partir de fibre de verre renforcée non corrosives

Couleurs contrastées, chasse-roues, surface antidérapante et poignées de portage

Adaptées à des manipulations fréquentes pour des installations provisoires

Ces rampes ont été conçues et développées avec l'aide des autorités gouvernementales et les associations de personnes handicapées. Elles permettent un accès facile sur quelques marches pour un fauteuil roulant, des malvoyants et autres handicaps. Fabriquées en fibre de verre, ces rampes sont légères et nécessitent peu d'entretien.

Par expérience, nous recommandons une pente maximale de :

- 20% pour les fauteuils roulants électriques ou scooters
- 15 à 20% pour les fauteuils roulants manuels assistés (selon la force de l'assistant)

RAMPE DE VOYAGE



Modèle	Longueur	Largeur totale	Largeur intérieure	Poids
415 305	700 mm	780 mm	740 mm	5 kg



- Sac de rangement en option



RAMPES COMMERCE



Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur maxi (*)
		intérieure	hors-tout		
415 030	914 mm	736 mm	840 mm	7 kg	12 cm
415 032	1370 mm	736 mm	840 mm	11 kg	19 cm
415 034	1830 mm	736 mm	840 mm	15 kg	26 cm



- Pliable
- Poignées de portage
- Kit de rangement en option
- Produits complémentaires : carillon d'appel.

RAMPES DE SEUIL

Des solutions légères et rapides à mettre en place pour le franchissement de marches, portes-fenêtres, baies vitrées ou seuils de porte.

RAMPES DE SEUIL STANDARDS



En option : possibilité de recouper sur mesure

Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur à franchir
		intérieure	hors-tout		
416 010	457 mm	730 mm	781 mm	4 kg	75 mm
416 012	457 mm	730 mm	781 mm	4,5 kg	100 mm
416 014	457 mm	730 mm	781 mm	5,5 kg	125 mm
416 120	914 mm	737 mm	820 mm	8,5 kg	150 mm

RAMPES DE SEUIL ÉVASÉES



Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur à franchir
		intérieure	hors-tout		
416 330	450 mm	610 mm	1250 mm	5 kg	75 mm
416 332	450 mm	610 mm	1450 mm	6 kg	100 mm
416 334	450 mm	610 mm	1650 mm	7 kg	125 mm

RAMPES DE SEUIL PLIANTES



Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur à franchir
		intérieure	hors-tout		
416 401	510 mm	622 mm	660 mm	8 kg	Réglable de 75 à 150 mm
416 402	760 mm	622 mm	660 mm	11 kg	
416 403	510 mm	722 mm	760 mm	8,5 kg	
416 404	760 mm	722 mm	760 mm	13,5 kg	

MARCHE-PIEDS ANTIDÉRAPANT



Modèle	Couleur	Hauteur à franchir	Longueur	Profondeur	Poids
417 001	Blanc / antidérapant noir	50 mm	450 mm	300 mm	2 kg
417 002		100 mm			
417 003		150 mm			



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr



AXSOL



AIDES TECHNIQUES

RAMPE COMMERCE




Transport
facile



Pliable



Usage
intérieur
et
extérieur



FABRIQUÉ EN
FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fibre de verre renforcée

Chasse-roues, poignée
de portage et surface
antidérapante

Couleurs contrastées

Charge mini :
300 kg
(selon réglementation)

Aucun entretien



Une rampe amovible pliante et personnalisable
facile à installer et ranger



Lorsqu'une installation permanente n'est pas possible, les Rampes Commerce facilitent le franchissement d'une marche ou d'un trottoir.

- Sans entretien
- faciles à manipuler et ranger
- Support mural en option

À noter : les 10 premiers centimètres de la rampe se posent sur la marche.



Pour les accès en équerre, les rampes sont compatibles avec
plateformes pliantes aluminium.

les



Garder votre rampe à
proximité grâce au support
mural de rampe PMR
AXSOL



Pour offrir un service
complet, associez votre
rampe au carillon d'appel
exclusif AXSOL

Modèle	Longueur	Largeur		Poids	Hauteur maxi sans dérogation*	Hauteur maxi avec dérogation**
		intérieure	hors-tout			
480 221	914 mm	736 mm	840 mm	7 kg	8 cm	12 cm
480 223	1370 mm	736 mm	840 mm	11 kg	12 cm	19 cm
480 225	1830 mm	736 mm	840 mm	15 kg	17 cm	26 cm

*Les rampes amovibles ne sont pas soumises à dérogation sous condition de pente jusqu'à 10% pour une longueur ≤ 2 mètres ou 12% pour une longueur ≤ à 0.50 mètre.

**Nous recommandons une pente maximum de 15% en dérogation.



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES

Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr



AXSOL



AIDES TECHNIQUES

RAMPES PLIANTES ALU

MEDLIS



Pliable



Transport facile



Pieds fournis à partir de 2m



Des solutions économiques et faciles à déplacer pour l'accueil des Personnes à Mobilité Réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriquées en aluminium avec surface antidérapante

Chasse-roues

Poignées de portage et roulettes (pieds à partir de 2 m)

Couleurs contrastées

Capacité :
350 kg

Aucun entretien

Les rampes pliantes en aluminium sont conçues pour l'accueil occasionnel des personnes à mobilité réduite. Simples à manipuler, grâce à leurs roulettes et poignées de portage, leur mise en place ne prend que quelques instants.

Pour le calcul de la longueur utile à prendre en compte, il faut noter que les dix premiers centimètres de la rampe se posent sur la marche.



Longueurs disponibles	Largeur int. 80 cm*		Largeur int. 90 cm**		Hauteur max (pente 10%)***	Hauteur max (pente 15%)****
	Poids	Capacité	Poids	Capacité		
100 cm	10,5 kg	350 kg			9 cm	15 cm
120 cm	12,5 kg				11 cm	18 cm
140 cm	14,5 kg				13 cm	21 cm
160 cm	16,5 kg				15 cm	24 cm
180 cm	18,5 kg		17,5 kg	350 kg	17 cm	27 cm
200 cm	20,5 kg		19,5 kg		19 cm	30 cm
220 cm	22,5 kg		21,5 kg		21 cm	33 cm
240 cm	24,5 kg		23,5 kg		23 cm	36 cm
			25,5 kg			

* Largeur hors-tout 84 cm (92 cm au niveau des roulettes).

** Largeur hors-tout 95 cm (103 cm au niveau des roulettes).

*** Les rampes amovibles ne sont plus soumises à dérogation sous condition de pente jusqu'à 10% pour une longueur ≤ 2 mètres, ou 12% pour une longueur ≤ à 0.50 mètre.

**** Nous recommandons une pente maximum de 15% en dérogation.



Pour offrir un service complet, associez votre rampe au carillon d'appel exclusif AXSOL

• Plateformes aluminium

Lorsque la mise en place d'une rampe face à une marche n'est pas possible (trottoir trop étroit ou en dévers), la plateforme pliante en aluminium MEDLIS est la solution !

Lors de la première installation, il faut simplement régler les pieds pour compenser les hauteurs et dévers définitivement et déterminer le côté d'entrée sur la plateforme (droite ou gauche). Puis bloquer un des deux flaps qui servira de chasse-roues et déterminera le sens d'utilisation de la plateforme.

Sans entretien, facilement manipulable, elle se stocke aisément à l'intérieur de l'établissement dans l'attente d'être utilisée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabriquée en aluminium et avec surface antidérapante

Chasse-roues, poignées de portage et roulettes

Capacité :
300 kg

Pieds réglables, chasse-roues et flap
(10 cm standard)

Flaps de **30 ou 50 cm** en option



Photo non contractuelle



Plateforme pliée



Pieds réglables et repliables



Roulettes



Poignées de portage

Modèle	Position	Longueur	Largeur		Épaisseur	Poids	Hauteur Mini et Maxi
			intérieure	hors-tout			
Plateforme 100 x 100 cm	Ouvert	100 cm	80 cm	95 cm	6 cm	18 kg	de 12 à 18 cm (réf.363 150)
	Plié	100 cm	40 cm	54 cm	15 cm		de 18 à 35 cm (réf. 363 152)
Plateforme 100 x 120 cm	Ouvert	100 cm	100 cm	120 cm	6 cm	19 kg	de 12 à 18 cm (réf.363 160)
	Plié	100 cm	50 cm	62 cm	20 cm		de 18 à 35 cm (réf. 363 162)



45 avenue Georges Politzer - Z.A de Trappes-Élancourt 78190 TRAPPES
Tél : +33 1 76 78 19 59 - Fax : +33 1 30 57 55 02 - Email : infos@axsol.fr

www.axsol.fr



AXSOL



AIDES TECHNIQUES

RAMPES ROLL UP

MEDLIS



Usage
intérieur
et
extérieur



Transport
facile



Enroulable




☞ Une rampe unique : portable, enroulable, avec roulettes ☞

La rampe modulaire ROLL UP permet le franchissement d'obstacles tels que, une à six marches, des seuils de porte de 5 à 20 cm. Elle se déroule facilement pour une mise en place en quelques secondes.

À noter que lors de son installation trente centimètres se posent sur la première marche.

La manutention et l'encombrement de stockage sont facilités du fait que la ROLL UP se stocke enroulée sur elle-même. Les rampes ROLL UP sont fournies avec des pieds réglables (à partir de 2,4 m puis tous les 1,4 m) et roulettes.



Fabriquées en aluminium, les rampes modulaires ont des atouts exceptionnels tels que : aucun risque de corrosion, aucune fixation, la légèreté pour une manipulation aisée, une grande capacité de charge, une zone de passage antidérapante ou encore une longueur modifiable en quelques secondes avec des goupilles amovibles en option.



OPTION S DISPONIBLES

Jeu de goupilles permettant d'assembler et de diviser la rampe pour un transport et rangement plus aisé.

Pieds réglables pour une meilleure stabilité et une plus grande capacité de charge (obligatoire à partir de 2 mètres de rampe).

Tapis caoutchouc antidérapant

Rambardes en aluminium



Rambardes et pieds disponibles en option (sur devis)

Longueurs disponibles	Largeur int. 80 cm*		Largeur int. 90 cm**		Hauteur max (pente 15%)
	Poids	Capacité	Poids	Capacité	
60 cm	7 kg	650 kg	9,5 kg	650 kg	6 cm
80 cm	9,5 kg	550 kg	12,5 kg	550 kg	9 cm
100 cm	11,5 kg	450 kg	15,5 kg	450 kg	12 cm
120 cm	13,5 kg	450 kg	18,5 kg	450 kg	15 cm
140 cm	15,5 kg	450 kg	21,5 kg	450 kg	18 cm
160 cm	17,5 kg	450 kg	24,5 kg	450 kg	21 cm
180 cm	19,5 kg	450 kg	27,5 kg	450 kg	24 cm
200 cm	21,5 kg	450 kg	30,5 kg	450 kg	27 cm
220 cm	23,5 kg	450 kg	34 kg	450 kg	30 cm
240 cm	25,5 kg	450 kg	37 kg	450 kg	33 cm
260 cm	27,5 kg	450 kg	40 kg	450 kg	36 cm
280 cm	32 kg	450 kg	43 kg	450 kg	39 cm
300 cm	34,5 kg	450 kg	46,5 kg	450 kg	42 cm
320 cm	37 kg	450 kg	49,5 kg	450 kg	45 cm
340 cm	39 kg	450 kg	52,5 kg	450 kg	48 cm
360 cm	41,5 kg	450 kg	55,5 kg	450 kg	51 cm
380 cm	43,5 kg	400 kg	58,5 kg	400 kg	54 cm
400 cm	46 kg	400 kg	62 kg	400 kg	57 cm
420 cm	48 kg	400 kg	65 kg	400 kg	60 cm
440 cm	51 kg	400 kg	68 kg	400 kg	63 cm
460 cm	53 kg	400 kg	71 kg	400 kg	66 cm
480 cm	55 kg	400 kg	74,5 kg	400 kg	69 cm
500 cm	57,5 kg	400 kg	77,5 kg	400 kg	72 cm
520 cm	60 kg	400 kg	80,5 kg	400 kg	75 cm
540 cm	62 kg	400 kg	83,5 kg	400 kg	78 cm
560 cm	64,5 kg	400 kg	86,5 kg	400 kg	81 cm
580 cm	67 kg	400 kg	90 kg	400 kg	84 cm
600 cm	69 kg	400 kg	93 kg	400 kg	87 cm



Avec l'expérience, nous recommandons une pente maximale de :

20% pour les fauteuils roulants électriques ou scooters.

15 à 20% pour les fauteuils roulant manuels assistés (selon la force de l'assistant).

6 à 10% pour les fauteuils roulants manuels en autonomie

* Largeur hors-tout 84 cm (92 cm au niveau des roues, 88 cm au niveau des pieds)

** Largeur hors-tout 95 cm (103 cm au niveau des roues, 99 cm au niveau des pieds)





AXSOL



AIDES TECHNIQUES


MINI RAMPE CAOUTCHOUC




Petit passage



Légère



Usage
intérieur
et
extérieur



“ L'accès simple et pratique des petites hauteurs ”

Les mini rampes en caoutchouc s'adaptent particulièrement aux petits franchissements et assurent :

- La protection des rails en aluminium des passages de porte-fenêtre et portes d'entrée ; facilitant ainsi la circulation entre deux pièces.
- L'empêchement de dispersion d'eau dans toute la salle de bain pour les douches à l'italienne.



D'une largeur standard de 90 cm , elles peuvent facilement être découpées à l'aide d'un cutter ou d'une lame de scie à métaux, en profondeur ou en largeur, pour une adaptation personnalisée.

Ces mini rampes peuvent être mises en place de manière définitive grâce à leurs bandes adhésives situées au dos, dans le cadre d'un aménagement intérieur, ou avec de la colle néoprène pour une installation extérieure.

Dimensions disponibles :

Réf	Hauteur	Prof	Poids
751 101	0,4 cm	4 cm	0,1 kg
751 103	0,6 cm	6 cm	0,3 kg
751 105	0,8 cm	8 cm	0,6 kg
751 107	1 cm	10 cm	0,8 kg
751 109	1,2 cm	12 cm	1 kg
751 111	1,6 cm	15 cm	1,3 kg
751 113	2 cm		1,7 kg
751 115	2,4 cm		2 kg
751 117	2,8 cm	20 cm	2,2 kg
751 119	3,2 cm		2,8 kg
751 121	3,6 cm		3,8 kg
751 123	4 cm	25 cm	3,8 kg
751 125	4,4 cm		4,1 kg
751 127	4,8 cm		4,7 kg
751 129	5,2 cm	30 cm	6 kg
751 131	5,6 cm		7 kg
751 133	6 cm		8 kg

